

IFBR 17P37T1/S14L-9

Näherungsschalter

Proximity sensor

Détecteur de proximité




11014601




Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Abmessungen
Dimensions
Dimensions




- Alle Masse in mm
- All dimensions in mm
- Toutes les dimensions en mm

Elektrischer Anschluss
Connection diagram
Schéma de raccordement



BN = Braun/brown/brun
WH = Weiss/white/blanc
BK = Schwarz/black/noir
BU = Blau/blue/bleu




- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement du détecteur.

| | |
|---|--|
| Canada Baumer Inc. CA-Burlington, ON L7M 4B9 Phone +1 (1)905 335-8444 | Italy Baumer Italia S.r.l. IT-20090 Assago, MI Phone +39 (0)2 45 70 60 65 |
| China Baumer (China) Co., Ltd. CN-201612 Shanghai Phone +86 (0)21 6768 7095 | Singapore Baumer (Singapore) Pte. Ltd. SG-339412 Singapore Phone +65 6396 4131 |
| Denmark Baumer A/S DK-8210 Aarhus V Phone: +45 (0)8931 7611 | Sweden Baumer A/S SE-56133 Huskvarna Phone +46 (0)36 13 94 30 |
| France Baumer SAS FR-74250 Fillinges Phone +33 (0)450 392 466 | Switzerland Baumer Electric AG CH-8501 Frauenfeld Phone +41 (0)52 728 1313 |
| Germany Baumer GmbH DE-61169 Friedberg Phone +49 (0)6031 60 07 0 | United Kingdom Baumer Ltd. GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ Phone +44 (0)1793 783 839 |
| India Baumer India Private Limited IN-411058 Pune Phone +91 20 66292400 | USA Baumer Ltd. US-Southington, CT 06489 Phone +1 (1)860 621-2121 |

| Technische Daten | Technical data | Données techniques | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nennschaltabstand Sn | Nominal sensing distance Sn | Portée nominale Sn | 8 mm |
| Einbauart | Mounting type | Type de montage | Quasi- bündig/flush/noyé |
| Ausgangsschaltung | Output circuit | Circuit de sortie | PNP Öffner/NC/Cont. ouverte |
| Betriebsspannungsbereich (UL-Class 2) | Voltage supply range (UL-Class 2) | Plage de tension (UL-Class 2) | 10...30 VDC |
| Stromaufnahme max. (Ohne Last) | Current consumption max. (no load) | Consommation max. (sans charge) | < 10 mA |
| Ausgangsstrom | Output current | Courant de sortie | 200 mA |
| Schaltfrequenz | Switching frequency | Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Kurzschlussfest | Short circuit protection | Protégé contre courts-circuits | Ja/yes/oui |
| Verpolungsfest | Reverse polarity protection | Protégé contre inversion polarité | Ja/yes/oui |
| Anschlussart | Connection types | Version de raccordement | Kabel/cable/câble PVC, 2m |
| Material (aktive Fläche) | Material (sensing face) | Matériau (face active) | LCP |
| Gehäusematerial | Housing material | Matériau du boîtier | 1.4404 stainless steel |
| Material Kabelabgang/Stecker | Material cable outlet/connector | Matériau du départ de câble/Connecteur | LSR |
| Arbeitstemperatur | Operating temperature | Température de fonctionnement | -40...+80 °C |
| Arbeitstemperatur (30 min./Tag) | Operating temperature (30 min./day) | Température de fonctionnement (30 min/jour) | +80...+100 °C |
| Schutzklasse | Protection class | Classe de protection | IP68/IP69K |
| Ausgangsstrom (+80...+100 °C) | Output current (+80...+100 °C) | Courant de sortie (+80...+100 °C) | 100 mA |



Hygienekonforme Montage
Hygienic standard compliant mounting
Montage hygiénique conforme



Min. Biegeradius
min. bending radius
Rayon de courbure min.

$$R = k \times d$$


Mindestbiegeradius:
bewegt $R = 20 \times d$
fest verlegt $R = 10 \times d$
Min. bending radius:
flexible $R = 20 \times d$
static $R = 10 \times d$
Rayon de courbure min.
mobile $R = 20 \times d$
fixe $R = 10 \times d$



Hinweis: Steckverbindungen müssen zusätzlich mit einem hygienischen Gehäuse, gemäß EHEDG Dok. 13, umschlossen werden.
Note: according to the EHEDG doc 13 guideline, plug connections must be additionally enclosed in a hygienic housing.
Indication : les connecteurs doivent être, en plus, logés dans un boîtier hygiénique selon EHEDG, doc. 13.

Zubehör
Accessories
Accessoires

BefestigungsKit HI17-1H
Mounting kit HI17-1H
Kit de montage HI17-1H
Art. No: 11039553



$S = 1.5 \dots 6.5 \text{ mm}$

Material enclosure: stainless steel 1.4404
Material gasket: silicone

Reinigungshinweis
Important hints on applicable cleaning procedures
Indication pour le nettoyage

Während jedes Reinigungsvorgangs muss die im Datenblatt angegebene maximale Arbeitstemperatur berücksichtigt werden. Der Sensor darf mit einem Wasserstrahl entsprechend der IP 69K Richtlinien gereinigt werden. Die im Sensor verwendeten Materialien sind höchst chemiebeständig gegen eine grosse Auswahl von Säuren, Basen und Alkoholen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die chemische Resistenz des Sensors gegen die genutzten Reinigungsmittel vor der Reinigung zu überprüfen. Weitere Informationen auf der Website des Herstellers: www.baumer.com.

During any cleaning operation the maximum working temperature, as shown in the specification sheet, must be taken into account. The sensor may be cleaned by applying a water jet as specified in the IP69K sealing guidelines. The sensor materials are highly chemically resistant against a wide range of acids, bases and alcohols. It is the user's responsibility to verify the chemical resistance of the sensor against the cleaning materials used prior to cleaning. For further information please visit the product website at: www.baumer.com.

Pendant chaque processus de nettoyage, il faut tenir compte de la température maximale de travail mentionnée sur la fiche technique. Le détecteur peut être nettoyé au jet d'eau sous pression selon les directives IP 69K. Les matériaux utilisés lors de la fabrication du détecteur sont extrêmement résistants à un grand nombre d'acides, de bases et d'alcools. Avant de procéder aux opérations de nettoyage, il appartient à l'utilisateur de contrôler la résistance chimique du détecteur par rapport au produit de nettoyage utilisé. Vous trouverez de plus amples informations sur le site du fabricant: www.baumer.com.